


**Vlakspanners, paar, Mini-Bulle, Groefbreedte a: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375100 12
GTIN	4020772073091
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Bijzonder lage constructie (zie tabel: hoogte boven bovenkant tafel). Door afslijpen van de spanbek kan een nog geringere spanhoogte worden bereikt en de dieptetolerantie van de T-groef worden gecompenseerd. Door wigwerking van de spanbek wordt het werkstuk vast op de machinetafel gedrukt.

Toepassing:

Voor het zijdelings spannen van voornamelijk lage werkstukken direct op de machinetafel.

Materiaal:

Veredeld staal, gebruineerd ontlaten.

Levering:

Inclusief sleutel voor binnenzeskantbouten ISO 2936 C.

Opmerking:

Alleen per paar leverbaar!

Technische beschrijving

Hoogte boven bovenkant tafel h_2	13,5 mm
Mogelijke afslijphoeveelheid x	5 mm
Spanslag	1,8 mm
Hoogte H_1	11 mm

Groefbreedte a	12 mm
Hoogte boven bovenkant tafel h ₁	2,5 mm
Lengte L	52 mm
Breedte B	18 mm
Type	6492
Producttype	Neertrekspanner