



Statiefvoet met fijninstelling, Type: 0



Bestelgegevens

Bestelnummer	442125 0
GTIN	7290005399909
Artikelklasse	46G

Omschrijving

Uitvoering:

Permanente magneetvoeten met prismazool en draaischakelaar. De magnetische kracht werkt via de prismatische en vlakke onderkant en de vlakke achterkant van de voet. Hecht op alle vlakke en cilindrische vlakken. Sterke schakelmagneten met prismazool. Schakelen door middel van draaiknop.

T.b.v.:

Statiefarmen nr. 442110 en 442114.

Technische beschrijving

Lengte	60 mm
Draadaansluiting	M8
Uitvoering	Schakelbare magneet
Hoogte	55 mm
Positionering draadaansluiting	centrisch
Hechtkracht	800 N

Breedte	50 mm
Producttype	Magneetvoet

Accessoires

3D-statiefarm Type 290	442110 290
3D-statiefarm Type 290	442114 290
Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
3D-statiefarm Type 240	442114 240
Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
3D-statiefarm Type 240	442110 240
Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1
Opname voor meetstatief Type H	442100 H
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Schakelaar voor magneetvoet Type M	440762 M