


**Stabiele spanbek, Bekbreedte: 90mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375130 90
GTIN	4020772073237
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer stabiele, hoge uitvoering met sterke neertrek- en spankracht. Door de schuine spanbekgeleiding wordt het werkstuk krachtig naar beneden op de machinetafel gespannen. De verwisselbare spanbekken zijn omkeerbaar, de gladde kant is voor bewerkte, de geribbelde kant voor ruwe werkstukken te gebruiken.

Toepassing:

Voor zijdelings spannen van hoge werkstukken met grote spankracht.

Materiaal:

Basisdeel van smeedbaar gietijzer, spanbekken inzetgehard.

Technische beschrijving

Bekbreedte	90 mm
Spanslag	15 mm
totale lengte	265 mm
Tussenhoogte h_1	56 mm
Groefbreedte	38 mm
Maximale hoogte	145 mm
Sleutelwijdte	17 mm

Voor groefbreedte a	42 mm
Voor groefbreedte a	36 mm
Voor groefbreedte a	32 mm
Minimale hoogte	120 mm
Type	6497
Producttype	Neertrekspanner