

**Statiefvoet, Type: S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	442140 S
GTIN	4045197551207
Artikelklasse	42D

Omschrijving**Uitvoering:**

Permanente magneetvoeten met prismazool en draaischakelaar. De magnetische kracht werkt via de prismatische en vlakke onderkant en de vlakke achterkant van de voet. Hecht op alle vlakke en cilindrische vlakken. Sterke schakelmagneten met prismazool. Schakelen door middel van draaiknop.

T.b.v.:

Statiefarmen nr. 442110 en 442114.

Technische beschrijving

Positionering draadaansluiting	centrisch
Lengte	36 mm
Breedte	30 mm
Hechtkracht	320 N
Draadaansluiting	M5
Hoogte	36 mm

Uitvoering	Schakelbare magneet
Producttype	Magneetvoet

Accessoires

Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1
Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
3D-statiefarm Type 120	442110 120
Opname voor meetstatief Type H	442100 H
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
3D-statiefarm Type 120	442114 120
Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
Schakelaar voor magneetvoet Type S	440762 S