


**Vlakspanners, paar, Mini-Bulle, Groefbreedte a: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375100 16
GTIN	4020772073114
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Bijzonder lage constructie (zie tabel: hoogte boven bovenkant tafel). Door afslijpen van de spanbek kan een nog geringere spanhoogte worden bereikt en de dieptetolerantie van de T-groef worden gecompenseerd. Door wigwerking van de spanbek wordt het werkstuk vast op de machinetafel gedrukt.

Toepassing:

Voor het zijdelings spannen van voornamelijk lage werkstukken direct op de machinetafel.

Materiaal:

Veredeld staal, gebruineerd ontlaten.

Levering:

Inclusief sleutel voor binnenzeskantbouten ISO 2936 C.

Opmerking:

Alleen per paar leverbaar!

Technische beschrijving

Groefbreedte a	16 mm
Hoogte boven bovenkant tafel h ₂	17 mm
Mogelijke afslijphoeveelheid x	6 mm
Hoogte H ₁	15 mm

Spanslag	2,5 mm
Hoogte boven bovenkant tafel h_1	2,5 mm
Lengte L	68 mm
Breedte B	25 mm
Type	6492
Producttype	Neertrekspanner