



## Richtwig 'Herkules', Grootste steunhoogte: 63mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	374900 63
GTIN	4020772072773
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Zeer stabiele constructie; nodulair gietijzer en veredeld staal. **De geslepen wigvlakken maken gevoelige en gelijkmatige hoogteverstelling** met een nauwkeurigheid van meer dan 1/10 mm mogelijk. De hoogteverstelling kan met de kartelschroef of met een sleutel voor binnenzeskantbouten worden uitgevoerd. De dubbele werking heeft een grote slag en een nauwkeurige verticale beweging zonder zijwaarts verschuiven tot gevolg.

#### Toepassing:

**Met name voor het werken volgens afschrijving bij moeilijke giet- en smeedstukken** op grote gereedschapsmachines.

#### Levering:

**Inclusief verwisselbaar kogelopzetstuk nr. 375000.**

#### Opmerking:

Vlakke werkstuksteun met centreergat  $\varnothing 12$  mm voor opzetstukken nr.375000–375030.

### Technische beschrijving

Hoogteverstelling per spindelomwenteling	0,86 mm
Grondvlak lengte	63 mm
Grondvlak breedte	63 mm

Belastbaarheid	40 kN
Grootste steunhoogte	63 mm
Kleinste steunhoogte	50 mm
Type	6460
Producttype	spie