

**Vlakspanner, Groefbreedte a: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375115 14
GTIN	4020772374150
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Lage constructie, vlakspanner op werkstuk positioneren. Vervolgens bevestigingsbouten voor machinetafel vastzetten. Door bediening van de spanschroef wordt het werkstuk gespannen.

Toepassing:

Voor het zijdelings spannen van zeer vlakke werkstukken, om oppervlakken compleet zonder storende contour te bewerken. Horizontale en verticale toepassingsmogelijkheid.

Materiaal:

Veredeld staal, gebruineerd ontlaten.

Technische beschrijving

Schroefdraad G	M12
Minimale hoogte h_1	16 mm
Maximale hoogte h_2	25 mm
Spankracht F_2 verticaal	7,5 kN
Groefbreedte a	14 mm
Tussenhoogte H_1	16 mm
Spankracht F_1 horizontaal	15 kN
Lengte L	110 mm
Breedte B	44 mm

Type	6496
Producttype	Neertrekspanner