

Garant**TN.G 160404, Soort: HB7415**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251542 HB7415
GTIN	4045197816818
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TN.G 160404 HB7415 Soort: HB7415
Spaanbreker: TIM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 1 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,25 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 70 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1 - 4 mm
Soort	HB7415
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 70 m/min
Hoofdtoepassing	S

Spaanbreker	TIM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TN.G 160404
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien