

Garant**WN.G 060408, Soort: HB7415**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252064 HB7415
GTIN	4045197816900
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WN.G 060408 HB7415 Soort: HB7415

Spaanbreker: TIM

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 1 - 4 mmVoeding f : 0,1 - 0,25 mm/omw,Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 70 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 70 m/min
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	TIM
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1 - 4 mm
Hoofdtoepassing	S

Soort	HB7415
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Aantal wisselingen/snijkanen	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien