

Garant**WNMG 080412, Soort: HB7415**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252072 HB7415
GTIN	4045197816917
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 080412 HB7415 Soort: HB7415

Spaanbreker: TIM

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 1 - 4 mmVoeding f : 0,1 - 0,25 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 70 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	TIM
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 70 m/min
Hoekradius	1,2 mm
Soort	HB7415
Snedecondities	continu
Snijdiepte a_p	1 - 4 mm

Hoofdtoepassing	S
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Aantal wisselingen/snijkanen	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien