

Garant**CC.T 120404, Soort: HB7415**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260064 HB7415
GTIN	4045197816924
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 120404 HB7415 Soort: HB7415
Spaanbreker: TIS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2 mm
Voeding f : 0,1 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 70 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 70 m/min
Voeding f	0,1 mm/omw,
Spaanbreker	TIS
Snedeccondities	continu
Soort	HB7415
Hoofdtoepassing	S
Snijdiepte a_p	0,2 - 2 mm

Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien