

Garant
CCMT 120408, Soort: HB7415


Bestelgegevens

Bestelnummer	260066 HB7415
GTIN	4045197816931
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CCMT 120408 HB7415 Soort: HB7415
 Spaanbreker: TIS
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 2 mm
 Voeding f : 0,1 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 70 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 mm/omw,
Hoofdtoepassing	S
Spaanbreker	TIS
Soort	HB7415
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 70 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 2 mm
Hoekradius	0,8 mm

Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien