

**Garant**
**CC.T 120404, Soort: HB7120-1**


## Bestelgegevens

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 260158 HB7120-1 |
| GTIN          | 4045197817211   |
| Artikelklasse | 21G             |

## Omschrijving

CC.T 120404 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
 Spaanbreker: VM  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

## Technische beschrijving

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Spaanbreker                         | VM                |
| Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 80 - 260 m/min    |
| Voeding $f$                         | 0,1 - 0,4 mm/omw, |
| Hoekradius                          | 0,4 mm            |
| Hoofdtoepassing                     | M                 |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,2 - 4 mm        |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Snedeccondities              | continu                      |
| Soort                        | HB7120-1                     |
| Fijn/ruw-indeling            | Voor-/nabewerken             |
| Snijmateriaal                | HM                           |
| ISO-code wisselplaat         | CCMT 120404                  |
| Aantal wisselingen/snijanten | 2                            |
| Tolerantie                   | M                            |
| Producttype                  | Wisselplaat voor het draaien |