

Garant**CC.T 120408, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260160 HB7120-1
GTIN	4045197817242
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 120408 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7120-1

Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Spaanbreker	VM
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien