

Garant**DC.T 11T302, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260458 HB7120-1
GTIN	4045197817327
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T302 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	VM
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7120-1
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,

Hoekradius	0,2 mm
Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien