

Garant**DC.T 11T304, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 260462 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197817334 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

DC.T 11T304 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Snedeccondities | continu |
| Voeding f | 0,1 - 0,4 mm/omw, |
| Spaanbreker | VM |
| Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 80 - 260 m/min |
| Soort | HB7120-1 |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Hoofdtoepassing | M |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | DCMT 11T304 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 2 |
| Tolerantie | M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |