

**Statiefvoet, Type: 0****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 442140 0 |
| GTIN | 4045197367365 |
| Artikelklasse | 42D |

Omschrijving**Uitvoering:**

Permanente magneetvoeten met prismazool en draaischakelaar. De magnetische kracht werkt via de prismatische en vlakke onderkant en de vlakke achterkant van de voet. Hecht op alle vlakke en cilindrische vlakken. Sterke schakelmagneten met prismazool. Schakelen door middel van draaiknop.

T.b.v.:

Statiefarmen nr. 442110 en 442114.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Positionering draadaansluiting | centrisch |
| Hoogte | 55 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Uitvoering | Schakelbare magneet |
| Hechtkracht | 800 N |
| Draadaansluiting | M8 |

| | |
|-------------|-------------|
| Lengte | 60 mm |
| Producttype | Magneetvoet |

Accessoires

| | |
|------------------------------------|------------|
| Opname voor meetstatief Type 2SM | 442104 2SM |
| 3D-statiefarm Type 240 | 442114 240 |
| 3D-statiefarm Type 290 | 442110 290 |
| Opname voor meetstatief Type CA | 442100 CA |
| 3D-statiefarm Type 240 | 442110 240 |
| Opname voor meetstatief Type H | 442100 H |
| Opname voor meetstatief Type 2SM | 442100 2SM |
| Opname voor meetstatief Type K1 | 442100 K1 |
| Opname voor meetstatief Type QR | 442100 QR |
| 3D-statiefarm Type 290 | 442114 290 |
| Opname voor meetstatief Type K2 | 442100 K2 |
| Schakelaar voor magneetvoet Type M | 440762 M |