


**Garant****TCMT 16T308, Soort: HB7415****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260958 HB7415
GTIN	4045197817006
Artikelklasse	21G

**Omschrijving**

TCMT 16T308 HB7415 Soort: HB7415  
Spaanbreker: TIS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 70 m/min

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	S
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 70 m/min
Soort	HB7415
Hoekradius	0,8 mm
Snedecndities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1 mm
Spaanbreker	TIS
Voeding $f$	0,1 mm/omw,

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T308
Aantal wisselingen/snijanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien