



## Vlakspanner, Groefbreedte a: 16mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	375115 16
GTIN	4020772374167
Artikelklasse	35A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Lage constructie, vlakspanner op werkstuk positioneren. Vervolgens bevestigingsbouten voor machinetafel vastzetten. Door bediening van de spanschroef wordt het werkstuk gespannen.

#### Toepassing:

**Voor het zijdelings spannen van zeer vlakke werkstukken**, om oppervlakken compleet zonder storende contour te bewerken. Horizontale en verticale toepassingsmogelijkheid.

#### Materiaal:

Veredeld staal, gebruineerd ontlaten.

### Technische beschrijving

Maximale hoogte $h_2$	25 mm
Minimale hoogte $h_1$	16 mm
Spankracht $F_1$ horizontaal	15 kN
Schroefdraad G	M12
Tussenhoogte $H_1$	16 mm
Spankracht $F_2$ verticaal	7,5 kN
Groefbreedte a	16 mm
Lengte L	110 mm
Breedte B	44 mm

Type	6496
Producttype	Neertrekspanner