



Statiefvoet, Type: 0



Bestelgegevens

Bestelnummer	442120 0
GTIN	7290005393020
Artikelklasse	46G

Omschrijving

Uitvoering:

Permanente magneetvoeten met prismazool en draaischakelaar. De magnetische kracht werkt via de prismatische en vlakke onderkant en de vlakke achterkant van de voet. Hecht op alle vlakke en cilindrische vlakken. Sterke schakelmagneten met prismazool. Schakelen door middel van draaiknop.

T.b.v.:

Statiefarmen nr. 442110 en 442114.

Technische beschrijving

Positionering draadaansluiting	centrisch
Breedte	50 mm
Hechtkracht	800 N
Draadaansluiting	M8
Lengte	60 mm
Uitvoering	Schakelbare magneet
Hoogte	55 mm

Producttype

Magneetvoet

Accessoires

Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
3D-statiefarm Type 290	442110 290
Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1
3D-statiefarm Type 240	442110 240
Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
Opname voor meetstatief Type H	442100 H
3D-statiefarm Type 240	442114 240
3D-statiefarm Type 290	442114 290
Schakelaar voor magneetvoet Type M	440762 M