


**Vlakspanners, paar, Mini-Bulle, Groefbreedte a: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375100 22
GTIN	4020772073084
Artikelklasse	35A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bijzonder lage constructie (zie tabel: hoogte boven bovenkant tafel). Door afslijpen van de spanbek kan een nog geringere spanhoogte worden bereikt en de dieptetolerantie van de T-groef worden gecompenseerd. Door wigwerking van de spanbek wordt het werkstuk vast op de machinetafel gedrukt.

**Toepassing:**

**Voor het zijdelings spannen van voornamelijk lage werkstukken** direct op de machinetafel.

**Materiaal:**

Veredeld staal, gebruineerd ontlaten.

**Levering:**

Inclusief sleutel voor binnenzeskantbouten ISO 2936 C.

**Opmerking:**

Alleen per paar leverbaar!

**Technische beschrijving**

Hoogte H <sub>1</sub>	20 mm
Mogelijke afslijphoeveelheid x	9 mm
Groefbreedte a	22 mm
Hoogte boven bovenkant tafel h <sub>2</sub>	21,5 mm

Spanslag	3 mm
Hoogte boven bovenkant tafel $h_1$	4,5 mm
Lengte L	89 mm
Breedte B	35 mm
Type	6492
Producttype	Neertrekspanner