


**Diepspanbekken, paar, Bulle met accessoires, Groefbreedte a: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375110 12
GTIN	4020772072957
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Lage constructie, geen uitstekende spanschroeven. Spant onder elke willekeurige hoek ten opzichte van de tafelgroef. Door het vastdraaien van de schroef aan de zijkant wordt het werkstuk door wigwerking krachtig naar beneden op de machinetafel gespannen.

Toepassing:

Voor het zijdelings spannen van lage platen direct op de machinetafel.

Materiaal:

Veredeld staal, gebruineerd ontlaten.

Levering:

Inclusief 2 bevestigingsbouten, DIN 912, 10.9, T-groefstukken en sleutel voor binnenzeskantbouten ISO 2936 C.

Opmerking:

Alleen per paar leverbaar!

Technische beschrijving

Voor spanschroeven	M10
Lengte	80 mm
Hoogte	20 mm
Breedte	40 mm
Groefbreedte a	12 mm

Type	6490
Producttype	Neertrekspanner