



Statiefvoet, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	442120 2
GTIN	7290005393051
Artikelklasse	46G

Omschrijving

Uitvoering:

Permanente magneetvoeten met prismazool en draaischakelaar. De magnetische kracht werkt via de prismatische en vlakke onderkant en de vlakke achterkant van de voet. Hecht op alle vlakke en cilindrische vlakken. Sterke schakelmagneten met prismazool. Schakelen door middel van draaiknop.

T.b.v.:

Statiefarmen nr. 442110 en 442114.

Technische beschrijving

Draadaansluiting	M10×1,25
Uitvoering	Schakelbare magneet
Hoogte	55 mm
Positionering draadaansluiting	centrisch
Hechtkracht	1300 N
Breedte	50 mm
Lengte	120 mm
Producttype	Magneetvoet

Accessoires

Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1
Opname voor meetstatief Type H	442100 H
3D-statiefarm Type 600	442114 600
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
3D-statiefarm Type 600	442110 600
Schakelaar voor magneetvoet Type M	440762 M