

PLANOLITH**Universele fijnmeettafel met 3D NOGA-statiefarm, Tafel lengte×breedte:
400X250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	442525 400X250
GTIN	2050001055408
Artikelklasse	46H

Omschrijving**Uitvoering:**

Meetvlak diamantgelept inclusief keuringscertificaat. Massieve 3D-statiefarm met mechanische centrale klemming. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering. Universele meetklokopname.

Met fijninstelling, voor opspanschachten Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 inch en meetgereedschappen met zwaluwstaartgeleiding.

Technische beschrijving

Lengte statiefarm L ₂	113 mm
Gewicht	17,5 kg
Lengte statiefarm L ₁	133 mm
Draadaansluiting	M8
Actieradius 3D-statiefarm	290 mm
Norm	DIN 876/1

Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	D1
Producttype	Meettafel

Dienstverlening

KalibratieMeettafel Maximale tafelmaat 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------

Accessoires

3D-statiefarm Type 240	442114 240
3D-statiefarm Type 240	442110 240
3D-statiefarm Type 290	442114 290
3D-statiefarm Type 290	442110 290
Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM