

**Vlakspanner, Groefbreedte a: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375115 22
GTIN	4020772374198
Artikelklasse	35A

Omschrijving**Uitvoering:**

Lage constructie, vlakspanner op werkstuk positioneren. Vervolgens bevestigingsbouten voor machinetafel vastzetten. Door bediening van de spanschroef wordt het werkstuk gespannen.

Toepassing:

Voor het zijdelings spannen van zeer vlakke werkstukken, om oppervlakken compleet zonder storende contour te bewerken. Horizontale en verticale toepassingsmogelijkheid.

Materiaal:

Veredeld staal, gebruineerd ontlaten.

Technische beschrijving

Tussenhoogte H_1	22 mm
Minimale hoogte h_1	22 mm
Spankracht F_2 verticaal	18 kN
Schroefdraad G	M20
Spankracht F_1 horizontaal	36 kN
Maximale hoogte h_2	36 mm
Groefbreedte a	22 mm
Lengte L	152 mm
Breedte B	62 mm

Type	6496
Producttype	Neertrekspanner