

PLANOLITH**Universele fijnmeettafel graniet, Tafel lengte: 260mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	442534 260
GTIN	2050002047044
Artikelklasse	46H

Omschrijving**Uitvoering:**

Meetvlak fijn diamantgelept. Uiterst stijve en massieve constructie. Plaat van natuurlijk graniet, van hoogste kwaliteit en hardheid.

Fijnmeettafel met universeel meetstatief. 3-punts-klemming voor een hoge stijfheid.

Meetklokopname met fijninstelling voor schacht-Ø 6 mm, 8 mm, 3/8 inch en zwenktasters met zwaluwstaartgeleiding.

Vlakheid ≤ 2 µm.

Technische beschrijving

Meetvlak lengte	200 mm
Tafel breedte	140 mm
Uitsteeklengte	210 mm
Meetvlak breedte	140 mm
Dwarsarm-Ø	16 mm
Gewicht	7 kg

Meethoogte maximaal	260 mm
Draadaansluiting	M10
Zuil-Ø	18 mm
Tafel lengte	260 mm
Norm	DIN 876
Kalibratie	D1
Producttype	Meettafel

Dienstverlening

KalibratieMeettafel Maximale tafelmaat 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------