



Statiefvoet, Type: F



Bestelgegevens

Bestelnummer	442120 F
GTIN	7290005398223
Artikelklasse	46G

Omschrijving

Uitvoering:

Permanente magneetvoeten met prismazool en draaischakelaar. De magnetische kracht werkt via de prismatische en vlakke onderkant en de vlakke achterkant van de voet. Hecht op alle vlakke en cilindrische vlakken. Sterke schakelmagneten met prismazool. Schakelen door middel van draaiknop.

Verschillende inwendige schroefdraden voor opname van verschillende statiefarmen.

T.b.v.:

Statiefarmen nr. 442110 en 442114.

Technische beschrijving

Hechtkracht	1000 N
Positionering draadaansluiting	divers
Hoogte	55 mm
Uitvoering	Fleximagneet
Draadaansluiting	M6 / M8 / M10 / M10×1,25 / M12
Breedte	50 mm

Lengte	75 mm
Producttype	Magneetvoet

Accessoires

Opname voor meetstatief Type H	442100 H
3D-statiefarm Type 290	442114 290
Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1
Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
3D-statiefarm Type 240	442110 240
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
3D-statiefarm Type 600	442110 600
3D-statiefarm Type 600	442114 600
Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
3D-statiefarm Type 290	442110 290
3D-statiefarm Type 240	442114 240