



Statiefvoet, Type: V



Bestelgegevens

Bestelnummer	442120 V
GTIN	7290003243327
Artikelklasse	46G

Omschrijving

Uitvoering:

Permanente magneetvoeten met prismazool en draaischakelaar. De magnetische kracht werkt via de prismatische en vlakke onderkant en de vlakke achterkant van de voet. Hecht op alle vlakke en cilindrische vlakken. Vacuümsokkel voor hechting op alle vlakke en porievrije oppervlakken.

T.b.v.:

Statiefarmen nr. 442110 en 442114.

Technische beschrijving

Positionering draadaansluiting	zijkant
Hoogte	26 mm
Draadaansluiting	M8
Uitvoering	Vacuümsokkel
Lengte	100 mm
Hechtkracht	350 N
Breedte	100 mm
Producttype	Magneetvoet

Accessoires

3D-statiefarm Type 240	442110 240
3D-statiefarm Type 290	442110 290
Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
3D-statiefarm Type 240	442114 240
Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
3D-statiefarm Type 290	442114 290
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
Opname voor meetstatief Type H	442100 H
Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1