

**Digitale diepteschuifmaat IP 67 met gegevensuitgang, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418702 300
GTIN	4059192003456
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Goed afleesbaar, contrastrijk LCD-display met 8,5 mm hoge cijfers.

Modern, energie-efficiënt meetsysteem. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Met preset-functie (standaardmaatinstelling) bijvoorbeeld voor afstandsmetingen met meetinsert nr. 418630.

Liniaal aan de voorkant met fijne, geharde meetpen \varnothing 1,5 mm, 5 mm lang.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr.081560 maatCR2032.

Accessoires:

Extra brug 300 mm lang nr. 418610, meetinsert voor afstandsmetingen nr. 418630.

Signaalkabel nr. 498940.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 300 mm
Cijferhoogte LCD-weergave	8,5 mm
Doorsnede liniaal	16x4 mm
Kalibratie	A1
Bruglengte	150 mm
Aansluiting	Digimatic-aansluiting

Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,04 mm
Norm	ISO 13385
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300

Accessoires

Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2	498940 D2
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Meetinsert voor afstandsmeting Ø 4 mm	418630
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type R2	498940 R2

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Zender Type S4E	498966 S4E
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type USB2	498940 USB2
Extra brug 300 mm	418610