

Mitutoyo**Precisie-hoogteafschrijfapparaat, Afschrijfhoogte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	443500 200
GTIN	4946368091303
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Zware voet met geslepen zool, **liniaal gehard en geslepen**. Alle afleesoppervlakken zijn spiegelvrij verchroomd. Scherpe, diepzwarte afleesschaal. Met fijninstelling. Licht verhoogde liniaalkanten voorkomen dat de slede de schaalverdeling beschadigt. Aflees-/nulwaarde en afschrijfnaald zijn op de zool van de voet afgestemd (afschrijven mogelijk vanaf '0'). Maten op tekeningen kunnen daardoor zonder kans op rekenfouten rechtstreeks worden overgenomen. De afschrijfnaald is **HM-uitgerust**.

Technische beschrijving

Zuildoorsnede	20x6 mm
Afschrijfhoogte	200 mm
Voetbreedte	65 mm
Voetlengte	100 mm
Kalibratie	E1
Nonius	1/50 mm

Maximale afwijking	0,03 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Producttype	Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Dienstverlening

KalibratieHoogteschuifmaat / hoogteafschrijfapparaat Maximaal meetbereik 300 mm	024630 300
DAkkS-kalibratieHoogteschuifmaat / hoogteafschrijfapparaat maximaal meetbereik 300 mm	024640 300

Accessoires

Reserve-afschrijfnaald, HM-uitgerust Voor afschrijfhoogte 200 mm	443510 200
---	------------