

**Diepteschuifmaat, Meetbereik: 800mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418000 800
GTIN	4045197203618
Artikelklasse	41Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Liniaal en nonius met nauwkeurig gegraveerde schaalverdeling. Meetvlakken ultrafijn geslepen. Nonius mat verchromd.

Levering:

Vanaf maat 500 in box.

Technische beschrijving

Meetpunt b	13 mm
Meetpunt a	10 mm
Verdeling	1/20 mm
Meetbereik	0 - 800 mm
Noniuslengte	39 mm
Bruglengte	250 mm
Doorsnede liniaal	20×5 mm
Verpakking	stevige box
Meetafwijking E MPE	±0,12 mm
Norm	ISO 13385
Meettechniek	analoog

Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Kalibratie	A1
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000