




Rondlooptestbank RPGR, Voor maximale werkstuk-Ø: 240mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	443230 240
GTIN	2050001698810
Artikelklasse	46L

Omschrijving

Uitvoering:

Geharde en geslepen grondplaat, lagerbehuizing van hoogvast aluminium. Verschuifbare en zwaar belastbare afrolschijven, waarvan één afrolschijf verstelbaar is voor onderdelen met uiteenlopende diameters (tot 60 mm). Voor de correcte toepassing is **bovendien** een zwenkarm voor opname van meetklok of zwenktaster **nodig**.

Toepassing:

Controleren van vlak- en rondloopnauwkeurigheid van draaiende delen tot Ø240mm.

Nauwkeurigheid:

Rondloopnauwkeurigheid **0,002 mm**.

Levering:

Grondplaat met 2 afrolschijven, waarvan 1 afrolschijf in hoogte verstelbaar (zonder zwenkarm en meetklok).

Accessoires:

Zwenkarm met groefstuk nr. 443295.

Technische beschrijving

Grondplaat breedte	200 mm
Grondplaat lengte	600 mm
Voor maximale werkstuk-Ø	240 mm
Gewicht	30 kg

T-groefbreedte H7	10 mm
Producttype	Meetapparaat voor rondloop en axiale slag

Accessoires

Zwenkarm met groefstuk Uitsteeklengte 200 mm	443295 200
Zwenkarm met groefstuk Uitsteeklengte 130 mm	443295 130