

Mitutoyo**Precisie-hoogteafschrijfapparaat, Afschrijfhoogte: 300mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 443500 300 |
| GTIN | 4946368096223 |
| Artikelklasse | 44A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Zware voet met geslepen zool, **liniaal gehard en geslepen**. Alle afleesoppervlakken zijn spiegelvrij verchromd. Scherpe, diepzwarte afleesschaal. Met fijninstelling. Licht verhoogde liniaalkanten voorkomen dat de slede de schaalverdeling beschadigt. Aflees-/nulwaarde en afschrijfnaald zijn op de zool van de voet afgestemd (afschrijven mogelijk vanaf '0'). Maten op tekeningen kunnen daardoor zonder kans op rekenfouten rechtstreeks worden overgenomen. De afschrijfnaald is **HM-uitgerust**. Met verstelbare liniaal.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------|---------|
| Afschrijfhoogte | 300 mm |
| Zuildoorsnede | 28×9 mm |
| Kalibratie | E1 |
| Voetlengte | 135 mm |
| Voetbreedte | 91 mm |
| Nonius | 1/50 mm |

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Maximale afwijking | 0,04 mm |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Meettechniek | analoog |
| Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |

Dienstverlening

| | |
|--|------------|
| KalibratieHoogteschuifmaat / hoogteafschrijfapparaat Maximaal meetbereik 300 mm | 024630 300 |
| DAkkS-kalibratieHoogteschuifmaat / hoogteafschrijfapparaat maximaal meetbereik 300 mm | 024640 300 |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Reserve-afschrijfnaald, HM-uitgerust Voor afschrijfhoogte 300 mm | 443510 300 |
|---|------------|