

**HOLEX****Digitale groef-diepteschuifmaat, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418755 300
GTIN	4045197640574
Artikelklasse	42A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Digitale diepteschuifmaat voor het meten van groeven, smalle openingen, uitsparingen, niveauverschillen en boringen. Gewichtsbesparende constructie van met staal versterkt aluminium profiel, met oppervlakken met oxidecoating. Optimale geleidings- en glijeigenschappen dankzij binnenin gelegen, dubbele prismageleiding. Verschillende meetpunten (M2,5) kunnen in de meetstang worden geschroefd.

Met staal versterkt aluminium profiel, met oppervlak met oxidecoating. Dubbele prismageleiding. Verwisselbare meetpunten (M2,5).

**Toepassing:**

Meten van smalle openingen, groeven, boringen en niveauverschillen.

**Levering:**

Meetpunt met stalen kogel, schijfinzetstuk nr. 434900 gr. 11, meetbrug 150 mm en 350 mm, batterij nr. 081560 gr. LR44.

**Opmerking:**

Meetbruggen 550 mm, 750 mm en 900 mm op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Doorsnede liniaal	23,5 × 9 mm
Schotelinsert-Ø	10 mm
Meetbereik	0 - 300 mm
Kalibratie	A1
Meetstang-Ø	4 mm

Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Maximale afwijking	0,04 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 LR44
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	Digitaal
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Producttype	Groef-diepteschuifmaat

## Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype LR44	081560 LR44
--	-------------