



Diepteschuifmaat, Meetbereik: 150mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	418300 150
GTIN	4045197203632
Artikelklasse	41Z

Omschrijving

Uitvoering:

Liniaal en nonius matverchromd. Nonius verstelbaar. Contrastrijke afleesschaal. **Meet- en aanslagvlakken fijn gelept.** Door extra bruggen (nr. 418744) kunnen de bruglengtes worden vergroot.

Accessoires:

Extra bruggen nr. 418744 (180 – 320 mm).

Technische beschrijving

Noniuslengte	39 mm
Meetbereik	0 - 150 mm
Verdeling	1/20 mm
Bruglengte	100 mm
Doorsnede liniaal	11×4 mm
Verpakking	Etui
Meetafwijking E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard

Kalibratie	A1
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200

Accessoires

Extra brug, los Bruglengte 180 mm	418744 180
Extra brug, los Bruglengte 260 mm	418744 260
Extra brug, los Bruglengte 320 mm	418744 320