

Mahr**Digitale diepteschuifmaat IP 67 met i-wi, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418703 300
GTIN	4059192003487
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Modern, energie-efficiënt meetsysteem. Meetvlakken zijn ultrafijn geëpt. Met preset (standaardmaatinstelling) bijv. voor afstandsmetingen met meetinsert nr. 418630. Linaal aan de voorkant met fijne, geharde meetpen \varnothing 1,5mm, 5mm lang.

Zeer grote LCD-weergave, cijferhoogte 11 mm, geïntegreerde, draadloze gegevensinterface i-wi, resistent tegen stof en vochtigheid, bedrijfsduur ca. 3 jaar.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr.081560 maatCR2032.

Accessoires:

Extra brug 300 mm lang nr. 418610, meetinsert voor afstandsmetingen nr. 418630.

Draadloze gegevensoverdracht naar i-wi ontvanger nr. 498912.

Technische beschrijving

Cijferhoogte LCD-weergave	11 mm
Bruglengte	150 mm
Doorsnede linaal	16x4 mm
Kalibratie	A1
Meetbereik	0 - 300 mm

Bedrijfsduur	26000 h
Aansluiting	Draadloos MAHR i-wi-systeem
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	Software van producent
Meetafwijking E MPE	±0,04 mm
Norm	ISO 13385
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300

Accessoires

Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK	498912 STICK
Extra brug 300 mm	418610
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975

Meetinsert voor afstandsmeting Ø 4 mm	418630
Radio-ontvanger voor Mahr i-wi Type STICK	498914 STICK
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032