



## Rondlooptestbank met geslepen meetvlak, zonder meetklok, Punthoogte: 75mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	443000 75
GTIN	4030234000176
Artikelklasse	46K

### Omschrijving

**Uitvoering:****Meetstatief:**

Met fijninstelling en opnameboring 8 H7. De dwarsarm is zowel in de hoogte als in alle zijdelingse richtingen naar wens verstelbaar.

**Verstelbare centers:**

Verschuifbaar. Center links met vaste punt, center rechts met beweegbare punt.

**Meetbank:**

Nauwkeurig geslepen, met 2 T-groeven. Voor het opnemen van de centers (tolerantie H7) resp. van het meetstatief.

**Vlakheid volgens DIN 876/1.****Toepassing:**

Voor het meten van rond- en vlakheidsnauwkeurigheid alsmede voor vergelijkingscontroles van paralleliteit en diameter.

**Levering:**

Meetbank, meetstatief Centers boven met 90°-prisma's voor het opnemen van niet-gecentreerde of extra lange delen (maximale werkstuk-Ø 20 mm).

### Technische beschrijving

Totale hoogte zonder meetstatief	150 mm
Kanten- resp. hoogtegelijkheid van de centers	±0,01 mm

Dwarsarm lengte	60 mm
Zuilhoogte	150 mm
Grondplaat breedte	110 mm
T-groefbreedte H7	10 mm
Zuil-Ø	16 mm
Gewicht	12 kg
Centerpuntafstand maximaal	350 mm
Dwarsarm-Ø	16 mm
Schuifbus-Ø	16 mm
Grondplaat lengte	500 mm
Punthoogte	75 mm
Kalibratie	Prijs op aanvraag
maximale belastbaarheid per paar	10 kg
Producttype	Meetapparaat voor rondloop en axiale slag

## Accessoires

Afrolbokken, paar, hoogteverstelbaar Voor maximale werkstuk-Ø 32 mm	443050 32
Zwenkarm met groefstuk Uitsteeklengte 200 mm	443295 200
Zwenkarm met groefstuk Uitsteeklengte 130 mm	443295 130
Afrolbokken, paar Voor punthoogte 50/75 mm	443160 50/75