



## Diepteschuifmaat, Meetbereik: 300mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	418300 300
GTIN	4045197203656
Artikelklasse	41Z

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Liniaal en nonius matverchromd. Nonius verstelbaar.** Contrastrijke afleesschaal. **Meet- en aanslagvlakken fijn gelept.** Door extra bruggen (nr. 418744) kunnen de bruglengtes worden vergroot.

#### Accessoires:

Extra bruggen nr. 418744 (180 – 320 mm).

### Technische beschrijving

Doorsnede liniaal	11×4 mm
Noniuslengte	39 mm
Meetbereik	0 - 300 mm
Verdeling	1/20 mm
Bruglengte	100 mm
Verpakking	Etui
Meetafwijking E MPE	±0,08 mm
Norm	ISO 13385
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard

Kalibratie	A1
Producttype	Diepteschuifmaat

### Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300

### Accessoires

Extra brug, los Bruglengte 260 mm	418744 260
Extra brug, los Bruglengte 320 mm	418744 320
Extra brug, los Bruglengte 180 mm	418744 180