



Digitale groef-diepteschuifmaat, Meetbereik: 950mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	418755 950
GTIN	4045197640901
Artikelklasse	42A

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale diepteschuifmaat voor het meten van groeven, smalle openingen, uitsparingen, niveauverschillen en boringen. Gewichtsbesparende constructie van met staal verstevigd aluminium profiel, met oppervlakken met oxidecoating. Optimale geleidings- en glijeigenschappen dankzij binnenin gelegen, dubbele prismageleiding. Verschillende meetpunten (M2,5) kunnen in de meetstang worden geschroefd.

Met staal verstevigd aluminium profiel, met oppervlak met oxidecoating. Dubbele prismageleiding. Verwisselbare meetpunten (M2,5).

Toepassing:

Meten van smalle openingen, groeven, boringen en niveauverschillen.

Levering:

Meetpunt met stalen kogel, schijfinzetstuk nr. 434900 gr. 11, meetbrug 150 mm en 350 mm, batterij nr. 081560 gr. LR44.

Opmerking:

Meetbruggen 550 mm, 750 mm en 900 mm op aanvraag.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 950 mm
Doorsnede liniaal	23,5 × 9 mm
Kalibratie	A1
Schotelinsert-Ø	20 mm
Meetstang-Ø	6 mm

Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Maximale afwijking	0,06 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 LR44
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	Digitaal
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Producttype	Groef-diepteschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype LR44	081560 LR44
--	-------------