




Rondlooptestbank RPG, Voor maximale werkstuk-Ø: 30mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	443300 30
GTIN	2050001944719
Artikelklasse	46L

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste constructie met voorgespannen wentellagers.

Type RPG voor serie-controles, met 2 zwenkhouders en 1 meetslede (behalve gr. 30).

Toepassing:

Voor het controleren van buiten-, binnen- en rechte vlakken van draaiende delen. Dankzij de compacte constructie zeer geschikt voor het gebruik op meetprojectoren, optische coördinatenmeetmachines en contourmeters.

Nauwkeurigheid:

Rondlooptrouwkeurigheid **0,002 mm**.

Levering:

Inclusief bedieningsleutel en wetsteen, (zonder meetklokken).

Accessoires:

kruisslede voor vlaktemeting. Meetslede met schuifbus resp. oplegrollen. Zwenkarm met bevestiging voor meetgereedschap. Hardmetalen oplegrollen.

Elektromotor met regeltransformator. Pneumatische zwenkarm met spanrol.

Opmerking:

Alle apparaattypes met ander rollentype (invoerrollen resp. cilindrische rollen) op aanvraag.

Technische beschrijving

Rolltype	cilindrische rollen
----------	---------------------

Gewicht	10,5 kg
Grondplaat lengte	120 mm
Voor werkstuk-Ø	3 - 30 mm
Grondplaat breedte	120 mm
Rol-Ø	30 mm
Voor maximale werkstuk-Ø	30 mm
Producttype	Meetapparaat voor rondloop en axiale slag