


PLANOLITH**Universele fijnmeet tafel graniet met keramische laag, Tafel lengte: 260mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	442560 260
GTIN	2050001048066
Artikelklasse	46H

Omschrijving**Uitvoering:**

Meetvlak fijn diamantgelept. Uiterst stijve en massieve constructie. Plaat van natuurlijk graniet, van hoogste kwaliteit en hardheid.

Zuil verchromd met grove schroefdraad voor basisinstelling van de dwarsarm. De stijve meetarm is voorzien van een **parallel verstelbare fijninstelling**. Opnameboring voor (fijn-)meetklok Ø8mm.

Vlakheid ≤ 2 µm.

Met uiterst slijtvaste keramische laag (10×harder dan graniet).

Toepassing:

Als uiterst nauwkeurige en stabiele meettafel; universeel bruikbaar voor alle denkbare controletaken, met name voor parallelliteitsmetingen.

Technische beschrijving

Tafel lengte	260 mm
Zuil-Ø	35 mm
Meethoogte maximaal	200 mm

Uitsteeklengte	120 mm
Meetvlak breedte	140 mm
Meetvlak lengte	200 mm
Tafel breedte	140 mm
Gewicht	9,5 kg
Norm	DIN 876
Kalibratie	D1
Producttype	Meettafel

Dienstverlening

KalibratieMeettafel Maximale tafelmaat 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------