

**Kleine meettafel, Type: 50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	442930 50
GTIN	4030234000008
Artikelklasse	46K

Omschrijving**Uitvoering:**

Zware voet van gietijzer met stabiele meetzuil en robuuste meetklokhouders. Meetoppervlak gehard, geslepen en gelept. Meetklokopname Ø 8 mm.

Meetvlak met stofgroeven. Robuuste uitvoering zonder fijninstelling.

Vlakheid $\leq 5 \mu\text{m}$.

Kalibratie: D1

Uitsteeklengte: 49 mm

Meethoogte maximaal: 100 mm

Zuil-Ø: 22 mm

Tafel-Ø: 50 mm

Totale hoogte: 200 mm

Gewicht: 2,3 kg

Technische beschrijving

Zuil-Ø	22 mm
Uitsteeklengte	49 mm
Gewicht	2,3 kg

Meethoogte maximaal	100 mm
Totale hoogte	200 mm
Tafel-Ø	50 mm
Norm	DIN 876/0
Kalibratie	D1
Producttype	Kleine meettafel

Dienstverlening

Kalibratie Meettafel Maximale tafelmaat 400X400 mm	016220 400X400
Merken Laseropschrift Type	018940
Kalibratie Meettafel Maximale tafelmaat 400X400 mm	024580 400X400