


**Rondlooptestbank RPG, Voor maximale werkstuk-Ø: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	443300 40
GTIN	2050001944726
Artikelklasse	46L

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste constructie met voorgespannen wentellagers.

Type RPG voor serie-controles, met 2 zwenkhouders en 1 meetslede (behalve gr. 30).

Toepassing:

Voor het controleren van buiten-, binnen- en rechte vlakken van draaiende delen.

Nauwkeurigheid:

Rondloopnauwkeurigheid **0,002 mm**.

Levering:

Inclusief bedieningsleutel en wetsteen, (zonder meetklokken).

Accessoires:

kruisslede voor vlakmeting. Meetslede met schuifbus resp. oplegrollen. Zwenkarm met bevestiging voor meetgereedschap. Hardmetalen oplegrollen.

Elektromotor met regeltransformator. Pneumatische zwenkarm met spanrol.

Opmerking:

Alle apparaattypes met ander rollentype (invoerrollen resp. cilindrische rollen) op aanvraag.

Technische beschrijving

Rol-Ø	55 mm
Gewicht	11 kg

Voor maximale werkstuk-Ø	40 mm
Roltype	Invoerrollen
Grondplaat lengte	400 mm
Grondplaat breedte	160 mm
Voor werkstuk-Ø	2 - 40 mm
Producttype	Meetapparaat voor rondloop en axiale slag