


**Afrolbokken, paar, hoogteverstelbaar, Voor maximale werkstuk-Ø: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	443050 32
GTIN	4030234000435
Artikelklasse	46K

Omschrijving**Toepassing:**

Voor opname van niet-gecentreerde of extra lange delen.
Ook voor delen met verschillende diameters.

T.b.v.:

Rondlooptestbank nr. 443000 gr. 50 en 75 / 443210.

Technische beschrijving

Voor maximale werkstuk-Ø	32 mm
Punthoogte	66 (bij d = 10) mm
Breedte groefstuk h6	10 mm
Ø-Bereik	2 - 32 mm
maximale belastbaarheid per paar	20 kg
Producttype	Afrolbok