

**Kleine meettafel, Type: 68****Bestelgegevens**

Bestelnummer	442930 68
GTIN	4030234000015
Artikelklasse	46K

Omschrijving**Uitvoering:**

Zware voet van gietijzer met stabiele meetzuil en robuuste meetklokhouders. Meetoppervlak gehard, geslepen en gelept. Meetklokopname Ø 8 mm.

Meetvlak met stofgroeven. Robuuste uitvoering zonder fijninstelling.

Vlakheid $\leq 5 \mu\text{m}$.

Kalibratie: D1

Uitsteeklengte: 90 mm

Meethoogte maximaal: 100 mm

Zuil-Ø: 22 mm

Dwarsarm-Ø: 18 mm

Tafel lengte: 68 mm

Tafel breedte: 60 mm

Technische beschrijving

Tafel breedte	60 mm
Totale hoogte	200 mm
Zuil-Ø	22 mm

Dwarsarm-Ø	18 mm
Meethoogte maximaal	100 mm
Uitsteeklengte	90 mm
Tafel lengte	68 mm
Gewicht	3,5 kg
Norm	DIN 876/0
Kalibratie	D1
Producttype	Kleine meettafel

Dienstverlening

Kalibratie Meettafel Maximale tafelmaat 400X400 mm	016220 400X400
Merken Laseropschrift Type	018940
Kalibratie Meettafel Maximale tafelmaat 400X400 mm	024580 400X400