



Diepteschuifmaat met haak, Meetbereik: 500Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	418500 500L
GTIN	4045197203724
Artikelklasse	41Z

Omschrijving

Uitvoering:

Nonius mat verchromd. Liniaal en nonius met nauwkeurig gegraveerde schaalverdeling. Afgeschuinde slanke liniaal met schaalverdeling aan beide kanten. Door omzetten van de liniaal **ook als normale diepteschuifmaat te gebruiken**. Meetvlakken ultrafijn geslepen.

Levering:

Maat 500L in box.

Technische beschrijving

Haakmaat b	10 mm
Haakmaat a	36 mm
Doorsnede liniaal	20x5 mm
Verdeling	1/20 mm
Noniuslengte	39 mm
Meetbereik	0 - 500 mm
Bruglengte	250 mm
Verpakking	stevige box
Meetafwijking E MPE	±0,1 mm
Norm	ISO 13385
Meettechniek	analoog

Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Kalibratie	A2
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieDiepteschuifmaat met haak Maximaal meetbereik 500 mm	021220 500
DAkKS-kalibratieDiepteschuifmaat met haak Maximaal meetbereik 500 mm	021230 500