


**Afrolbokken, paar, hoogteverstelbaar, Voor maximale werkstuk-Ø: 65mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	443050 65
GTIN	4030234000428
Artikelklasse	46K

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor opname van niet-gecentreerde of extra lange delen.  
Ook voor delen met verschillende diameters.

**T.b.v.:**

rondlooptestbank nr. 443000 gr. 100 en 150.

**Technische beschrijving**

Punthoogte	99 (bij d = 10) mm
Breedte groefstuk h6	12 mm
Voor maximale werkstuk-Ø	65 mm
Ø-Bereik	2 - 65 mm
maximale belastbaarheid per paar	30 kg
Producttype	Afrolbok