

**Diepteschuifmaat met dubbele haak, Meetbereik: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418520 200
GTIN	4045197203731
Artikelklasse	41Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Liniaal en nonius mat verchromd, met nauwkeurig gegraveerde schaalverdeling. Meetvlakken ultrafijn geslepen.

Toepassing:

Universeel voor dieptemetingen, afstanden, uitsparingen en insteken – vooral ook in boringen. Let op afstand a.

Technische beschrijving

Bruglengte	100 mm
Verdeling	1/20 mm
Noniuslengte	39 mm
Doorsnede liniaal	10×3 mm
Meetbereik	0 - 200 mm
Haakmaat a	23 mm
Verpakking	Etui
Meetafwijking E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS

alle delen	gehard
Kalibratie	A2
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieDiepteschuifmaat met haak Maximaal meetbereik 200 mm	021220 200
DAkKS-kalibratieDiepteschuifmaat met haak Maximaal meetbereik 200 mm	021230 200