

**Kleine meettafel, Type: 115****Bestelgegevens**

Bestelnummer	442930 115
GTIN	4030234000374
Artikelklasse	46K

Omschrijving**Uitvoering:**

Zware voet van gietijzer met stabiele meetzuil en robuuste meetklokhouders. Meetoppervlak gehard, geslepen en gelept. Meetklokopname \varnothing 8 mm.

Meetvlak met stofgroeven. Robuuste uitvoering zonder fijninstelling.

Vlakheid $\leq 5 \mu\text{m}$.

Kalibratie: D1

Uitsteeklengte: 135 mm

Meethoogte maximaal: 150 mm

Zuil- \varnothing : 28 mm

Dwarsarm- \varnothing : 20 mm

Tafel lengte: 115 mm

Tafel breedte: 98 mm

Technische beschrijving

Totale hoogte	284 mm
Uitsteeklengte	135 mm
Gewicht	7,1 kg

Tafel breedte	98 mm
Meethoogte maximaal	150 mm
Tafel lengte	115 mm
Zuil-Ø	28 mm
Dwarsarm-Ø	20 mm
Norm	DIN 876/0
Kalibratie	D1
Producttype	Kleine meettafel

Dienstverlening

Kalibratie Meettafel Maximale tafelmaat 400X400 mm	016220 400X400
Merken Laseropschrift Type	018940
Kalibratie Meettafel Maximale tafelmaat 400X400 mm	024580 400X400