

**Afrolbokken, paar, Voor punthoogte: 50/75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	443160 50/75
GTIN	4030234000350
Artikelklasse	46K

Omschrijving**Toepassing:**

Voor opname van niet-gecentreerde of extra lange delen.

T.b.v.:

Rondlooptestbank nr. 443000 gr. 50 en 75 / 443210.

Technische beschrijving

Breedte groefstuk h6	10 mm
Ø-Bereik	2 - 40 mm
maximale belastbaarheid per paar	20 kg
Producttype	Afrolbok